

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X170

Referência	01000.120.170
Marca	-
UBB	950351903394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008121
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	170 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170
P	1.75
s	19

### Desenho técnico

