

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M14X50

Referência	01000.140.050
Marca	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008244
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Desenho técnico

