FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X65

Referência	01000.140.065
Marca	-
UBB	950351009994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008275
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	65 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Desenho técnico

