

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M14X70



Artigo nr.	01000.140.070
Marca	-
UBB	950351903881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008282
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	22
Diâmetro (d-D)	M14
Comprimento (L) (mm)	70

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Desenho técnico

