

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M14X150

Referência	01000.140.150
Marca	-
UBB	950351010968
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008381
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	150
P	2
s	22

Desenho técnico

