

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M14X200

Referência	01000.140.200
Marca	-
UBB	950351011206
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008435
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	200
P	2
s	22

Desenho técnico

