

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X110



Artigo nr.	01000.160.110
Marca	-
UBB	950351012113
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008596
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M16
Comprimento (L) (mm)	110

### Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
b (min.): L > 200mm	57
b (min.): L ≤ 125mm	38
k	10
P	2
s	24

### Desenho técnico

