FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X130

Referência	01000.160.130
Marca	-
UBB	950351012378
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008619
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Normas

Diâmetro	M16	NF	E25-112
Comprimento	130 mm	ISO	4014
Classe	8.8	ASME	B18.2.3.1M
Encaixe	Sextavado	DIN	931
Forma da cabeça	Cabeça sextavada	NEN	1555
Material	Aço		
Direção da rosca	Direita		
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie		
Rosca	Métrica		

Especificação técnica

Desenho técnico

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
S	24

