FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X150

Referência	01000.160.150
Marca	-
UBB	950351012527
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008633
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Desenho técnico

