

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X200

Referência	01000.160.200
Marca	-
UBB	950351012865
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008688
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Desenho técnico

