

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X230



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Artigo nr. | 01000.160.230             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351914284              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492008718             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Classe                 | 8.8                          |
| Encaixe                | Sextavado                    |
| Forma da cabeça        | Cabeça sextavada             |
| Material (comprimento) | Aço                          |
| Direção da rosca       | Direita                      |
| Tratamento sup.        | Sem tratamento de superfície |
| Rosca                  | Métrica                      |
| Diâmetro (d-D)         | M16                          |
| Comprimento (L) (mm)   | 230                          |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Especificação técnica

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm < L ≤ 200mm | 44 |
| b (min.): L > 200mm            | 57 |
| b (min.): L ≤ 125mm            | 38 |
| k                              | 10 |
| P                              | 2  |
| s                              | 24 |

### Desenho técnico

