

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X380

Referência	01000.160.380
Marca	-
UBB	954351333503
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008824
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	380 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	380
P	2
s	24

Desenho técnico

