

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X100

Referência	01000.180.100
Marca	-
UBB	950351014010
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008923
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

### Desenho técnico

