

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X140

Referência	01000.180.140
Marca	-
UBB	950351014432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008978
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

Desenho técnico

