

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X300

Referência	01000.180.300
Marca	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	300 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	300
P	2.5
s	27

Desenho técnico

