

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X70

Referência	01000.200.070
Marca	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009166
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Desenho técnico

