

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X85

Referência	01000.200.085
Marca	-
UBB	952351146594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009197
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	85 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	85
P	2.5
s	30

Desenho técnico

