

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X170

| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01000.200.170 |
| Marca | - |
| UBB | 950351914441 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492009302 |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro | M20 |
| Comprimento | 170 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Sem tratamento de superfície |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 170 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

Desenho técnico

