

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X250

Referência	01000.200.250
Marca	-
UBB	950351914771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009395
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	250 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	250
P	2.5
s	30

Desenho técnico

