

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X380

Referência	01000.200.380
Marca	-
UBB	950351017658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009470
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	380 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	380
P	2.5
s	30

Desenho técnico

