

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M22X130

Referência	01000.220.130
Marca	-
UBB	950351018565
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009586
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	130
P	2.5
s	32

### Desenho técnico

