

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M22X150

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01000.220.150             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351018722              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492009609             |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M22                          |
| Comprimento      | 150 mm                       |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica                      |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

### Especificação técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 56  |
| b (min.): L200mm          | 69  |
| b (min.): L≤125mm         | 50  |
| d-D                       | M22 |
| k                         | 14  |
| L (mm)                    | 150 |
| P                         | 2.5 |
| s                         | 32  |

### Desenho técnico

