FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X180

Referência	01000.220.180
Marca	-
UBB	950351018987
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009630
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	180
P	2.5
s	32

Desenho técnico

