

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X70

| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01000.240.070 |
| Marca | - |
| UBB | 952351146008 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492009784 |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro | M24 |
| Comprimento | 70 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Sem tratamento de superfície |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 70 |
| P | 3 |
| s | 36 |

Desenho técnico

