

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X210

Referência	01000.240.210
Marca	-
UBB	950351915018
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009944
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	210 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	210
P	3
s	36

Desenho técnico

