FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X380

Referência	01000.240.380
Marca	-
UBB	950351021692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010094
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	380 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	380
P	3
s	36

Desenho técnico

