


Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 DIN 931 M24X400



Artigo nr.	01000.240.400
Marca	-
UBB	950351021775
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010100
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Informação complementar	DIN 931
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M24
Comprimento (L) (mm)	400

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Desenho técnico

