FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X140

Referência	01000.270.140
Marca	-
UBB	950351022682
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010223
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Desenho técnico