

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M27X170

Referência	01000.270.170
Marca	-
UBB	950351022922
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010254
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	170 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	170
P	3
s	41

Desenho técnico

