

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M27X540

Referência	01000.270.540
Marca	-
UBB	500644581802
UNSPSC	31161620
EAN	8717077006737
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	540 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	540
P	3
s	41

Desenho técnico

