

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M30X140

Referência	01000.300.140
Marca	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Desenho técnico

