

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M30X220

Referência	01000.300.220
Marca	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

Desenho técnico

