



Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M30X300

Artigo nr.	01000.300.300
Marca	-
UBB	950351025990
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010643
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M30
Comprimento (L) (mm)	300

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	72
b (min.): L > 200mm	85
b (min.): L ≤ 125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Desenho técnico

