# **FABORY**

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X300

Referência	01000.300.300
Marca	-
UBB	950351025990
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010643
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

#### **Normas**

Diâmetro	M30	DIN	931
Comprimento	300 mm	NF	E25-112
Classe	8.8	ISO	4014
Encaixe	Sextavado	ASME	B18.2.3.1M
Forma da cabeça	Cabeça sextavada	NEN	1555
Material	Aço		
Direção da rosca	Direita		
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie		
Rosca	Métrica		

## Especificação técnica

## Desenho técnico

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	300
P	3.5
S	46

