FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X340

Referência	01000.300.340
Marca	-
UBB	950351026154
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010681
Emb. de 2	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	340 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	340
P	3.5
s	46

Desenho técnico