

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M33X130

Referência	01000.330.130
Marca	-
UBB	950351027061
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010803
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	130
P	3.5
s	50

Desenho técnico

