

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M33X240

Referência	01000.330.240
Marca	-
UBB	950351027970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010902
Emb. de 2	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	240 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	240
P	3.5
s	50

Desenho técnico

