

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X100

Referência	01000.360.100
Marca	-
UBB	500621727675
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501699
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

### Desenho técnico

