

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X190

Referência	01000.360.190
Marca	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
Emb. de 2	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	190 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	190
P	4
s	55

Desenho técnico

