FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X160

Referência	01000.420.160
Marca	-
UBB	950351032749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011633
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	160 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	160
P	4.5
s	65

Desenho técnico

