

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X190

Referência	01000.420.190
Marca	-
UBB	500644584954
UNSPSC	31161620
EAN	8717077007048
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	190 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	190
P	4.5
s	65

Desenho técnico

