

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X200

Referência	01000.420.200
Marca	-
UBB	950351032905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011688
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	200
P	4.5
s	65

Desenho técnico

