

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X220

Referência	01000.420.220
Marca	-
UBB	950351033085
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011695
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	220
P	4.5
s	65

Desenho técnico

