FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X420

Referência	01000.420.420
Marca	-
UBB	950351033655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011800
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	420 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	420
P	4.5
s	65

Desenho técnico

