

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X460



Artigo nr.	01000.420.460
Marca	-
UBB	950351033739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011817
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M42
Comprimento (L) (mm)	460

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	96
b (min.): $L > 200\text{mm}$	109
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	90
k	26
P	4.50
s	65

Desenho técnico

