FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M45X140

Referência	01000.450.140
Marca	-
UBB	950351034075
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011862
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M45
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	140
P	4.5
s	70

Desenho técnico

