

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M45X240

Referência	01000.450.240
Marca	-
UBB	950351034497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011923
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M45
Comprimento	240 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	240
P	4.5
s	70

Desenho técnico

