


## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 DIN 931 M48X180



Artigo nr.	01000.480.180
Marca	-
UBB	950351035221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012128
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Informação complementar	DIN 931
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M48
Comprimento (L) (mm)	180

### Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	108
b (min.): $L > 200\text{mm}$	121
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	102
k	30
P	5
s	75

### Desenho técnico

