

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M48X220

Referência	01000.480.220
Marca	-
UBB	952351210929
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012166
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	220
P	5
s	75

Desenho técnico

