

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M48X260

Referência	01000.480.260
Marca	-
UBB	951351607860
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012197
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	260 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	260
P	5
s	75

Desenho técnico

